

## Fiche technique 400B

Spécification: Siège 4 pieds

### Dimensions en mm

Siège:	H:	470
	L:	450
	T:	410
Total:	H:	930
	P:	485
	L:	540

Emballage	Poids:	kg	7
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,4



### Équipement de série

### Avantage

Dossier	Dossier rembourré sur support résille (mousse 10 mm d'épaisseur). Support dossier arrière toujours noir.	
Rembourrages	Coussin d'assise: mousse 55 mm.	Excellent confort d'assise.
Système basculant blocable	Piètement 4 pieds tube acier Ø 22 x 2,5 mm laqué époxy de couleur identique aux parties plastiques.	
Support d'assise	Plastique.	
Empilabilité	6 sièges.	
Parties plastiques	Noires, teintées dans la masse.	Haute résistance aux égratignures.
Patins	Plastiques pour sols souples.	Excellente stabilité.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Ecologique.
Normes	EN 16139 pour sièges visiteur. Sigles GS pour Sécurité Testée et Absence de Substances Nocive.	Confort et sécurité.
Certifications	Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), système de management environnemental DIN EN 14001:2009, OHSAS, M d'OR, Durabilité Garantie. Ange Bleu, Bifma e3 level Platin.	Un produit hautement qualitatif.
Garantie	10 ans de garantie longue durée. Reprise en fin de vie et garantie de recyclage.	Echange gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

**Fiche technique 400B**

Spécification: Siège 4 pieds

Dimensions en mm

Siège:	H:	470
	L:	450
	T:	410
Total:	H:	930
	P:	485
	L:	540

Emballage	Poids:	kg	7
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,4



Option		Avantage
Parties plastiques et piétement	Parties plastiques blanches teintées dans la masse, piétement acier laqué époxy blanc.	Haute résistance aux égratignures.
Piétement	Piétement acier laqué époxy gris argenté ou chromé.	
Patins	Patins feutres pour sols durs.	Bonne stabilité et protection du sol.
Revêtements	Un grand choix de tissus dans différentes qualités.	Individualisation du siège.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande